

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Efficacité lumineuse (nominale)	89,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	ST64
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL



Nom de produit complet	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL
Code EOC	871869964652300
Code de commande	64652300
Code 12NC	929002019202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699646523
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699646530

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	64 mm	143 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

