



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	6,7 W

Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.74
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Full EOC	871869964616500
Beskrivning av lokal kod	8295141



Beställningsnummer	64616500
Materialnummer (12NC)	929002019602
Lokal kod	8295141
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699646165
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699646172

Måttskiss



Product	D	C
CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

