



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień Świetlny	2 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	129,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	15,5 W
Lamp Current (Nom)	145 mA
Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A67 [A 67 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh

CorePro LEDbulb

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Full EOC	871869966218900



Kod zamówienia	66218900
Materiał Nr (12NC)	929002047902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699662189
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718699662196

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR


Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

