



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	129,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	15,5 W
Lampström (nom)	145 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,52
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

CorePro Plastic LEDbulbs

Lampform	A67 [A 67 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR
Full EOC	871869670171300



Beskrivning av lokal kod	8293223
Beställningsnummer	70171300
Materialnummer (12NC)	929002048002
Lokal kod	8293223
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696701713
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696701720

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR	68 mm	132 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR

CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 865FR

