



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	570 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1,0

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,8 W
Lampström (nom)	44 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	99 °C

CorePro LEDcapsule MV

Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397600
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
-------------------------	--------------------------------------



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Beskrivning av lokal kod	8295160
Beställningsnummer	929002059802
Materialnummer (12NC)	929002059802
Lokal kod	8295160
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699658182
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699658199

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

