



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	45,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	ST64
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C


Nom de produit complet	CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C
Code EOC	871869968656700
Code de commande	68656700
Code 12NC	929002223902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699686567
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699686574

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	64 mm	140 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C

