



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	115 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,4
Stroboskopisk effekt	1
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	1 W
Lampström (nom)	138 mA
Motsvarande effekt	10 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,57
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

# CorePro LEDcapsule LV

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1 kWh
EPREL-registreringsnummer	374871
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827
---------------------	-----------------------------------



Fullständigt produkt	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827
Full EOC	871869976761700
Beskrivning av lokal kod	8295589
Beställningsnummer	76761700
Materialnummer (12NC)	929002388802
Lokal kod	8295589
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699767617
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718699767624

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

