



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	120 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,4
Stroboskopisk effekt	1
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	1 W
Lampström (nom)	138 mA
Motsvarande effekt	10 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,57
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

CorePro LEDcapsule LV

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1 kWh
EPREL-registreringsnummer	374872
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
---------------------	-----------------------------------



Fullständigt produkt	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Full EOC	871869976759400
Beskrivning av lokal kod	8295588
Beställningsnummer	76759400
Materialnummer (12NC)	929002388902
Lokal kod	8295588
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699767594
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699767600

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

