



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto


Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	G4		70 %
Vida útil nominal	15.000 h	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,4
Ciclo de comutação	50.000	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	1
Tecnologia de iluminação	LED	Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Referência de medição de fluxo	Sphere	Funcionamento e características elétricas	
Marca CE	Sim	Frequência de linha	- Hz
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de entrada	- Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	1,8 W
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Corrente de lâmpada (Nom.)	260 mA
Ângulo do feixe (Nom.)	300 °	Potência equivalente	20 W
Fluxo Luminoso	215 lm	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Branco (WH)	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Fator de potência (Fração)	0,6
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	119,00 lm/W		
Consistência da cor	<6		
Color rendering index (CRI)	80		

CorePro cápsula LED 12V

Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
Número de registo EPREL	374874



EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Nome do produto completo	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Código do produto completo	871869976769300
Código de encomenda	76769300
N.º material (I2NC)	929002389102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699767693
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8718699767709

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro cápsula LED 12V

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

