



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information		Flimmervärde (PstLM)	
Socket	G4		0,4
Nominell livslängd	15 000 h	Stroboskopisk effekt	1
Driftcykel	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	- Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	- Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	1,8 W
		Lampström (nom)	260 mA
		Motsvarande effekt	20 W
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0,6
		Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	T-Case max. (nom)	80 °C
Spridningsvinkel (nom)	300 °		
Ljusflöde	215 lm		
Färgbeteckning	Vit (WH)		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	119,00 lm/W		
Färgbeständighet	<6		
Färgåtergivningsindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	374874
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
-------------------------	-------------------------------------



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Full EOC	871869976769300
Beskrivning av lokal kod	8295591
Beställningsnummer	929002389102
Materialnummer (12NC)	929002389102
Lokal kod	8295591
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699767693
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699767709

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

