



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	210 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100.00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	2,1 W
Lampström (nom)	210 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.8
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

CorePro LEDcapsule LV

Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374870
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
-------------------------	---------------------------------------



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	871869976753200
Beskrivning av lokal kod	8295587
Beställningsnummer	929002389402
Materialnummer (12NC)	929002389402
Lokal kod	8295587
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699767532
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699767549

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

