



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information		Flimmervärde (PstLM)	
Socket	GY6.35		0,4
Nominell livslängd	15 000 h	Stroboskopisk effekt	1
Driftcykel	50 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	- Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	- Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	1,8 W
		Lampström (nom)	260 mA
		Motsvarande effekt	20 W
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0.6
		Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	T-Case max. (nom)	80 °C
Spridningsvinkel (nom)	300 °		
Ljusflöde	205 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113,00 lm/W		
Färgbeständighet	<6		
Färgåtergivningindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		

CorePro LEDcapsule LV

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	Kapsel
----------	--------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	374877
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Beskrivning av lokal kod	8295593
Beställningsnummer	929002389702
Materialnummer (12NC)	929002389702
Lokal kod	8295593
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699767792
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699767808

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

