



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Angle du faisceau (nom.)	270 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 2200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90  
A60 CL

Nom de produit complet CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90  
A60 CL

Code EOC 871869977042600

Code de commande 77042600

Code 12NC 929002391702


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699770426

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699770433

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90  
A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL

