



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Angle du faisceau (nom.)	270 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 2200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe ST64

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90
ST64 CL

Nom de produit complet CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90
ST64 CL

Code EOC 871869977046400

Code de commande 77046400

Code 12NC 929002393102


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699770464

Conditionnement par carton 6


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699770471

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL	64 mm	143 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90
ST64 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

