



Essential SmartBright LED Downlight

DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI

Essential SmartBright LED Downlight, 10.5 W, 900 lm, 6500 K, Putih

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data

Informasi Umum		Konsumsi Daya		10,5 W
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Faktor Daya (Fraksi)		0.5
Teknologi Pencahayaan	LED	Koneksi		Kabel/kawat
Teknis Lampu		Suhu		
Flux Cahaya	900 lm	Kisaran suhu ambien		-20 hingga +40 °C
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Kontrol dan Peredupan		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	85,00 lm/W	Dapat diredupkan		Tidak
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Mekanis dan Housing		
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	bahan perumahan		Plastik
Penyebaran sinar lampu luminer	110°	Material reflektor		Polikarbonat
Pengoperasian dan Kelistrikan		Material optik		Polikarbonat
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Material fiksasi		Baja
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Warna Housing		Putih
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz			

Essential SmartBright LED Downlight

Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	165 mm
Lebar keseluruhan	165 mm
Tinggi keseluruhan	38 mm
Diameter keseluruhan	140 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	38 x 165 x 165 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Kromatisitas awal	(0.3123, 0.3283) 6
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)


Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	1,6 %
--	-------

Masa kegunaan median L70B50	20.000 jam
-----------------------------	------------



Data Produk

Nama produk pesanan	DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI
Nama lengkap produk	DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI
Kode produk lengkap	871869977981800
Kode urutan	929002512317
No. Material (12NC)	929002512317
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699779818
Numerator - Pak per kotak bagian luar	30
EAN/UPC - Kantung	8718699779825

Dimensional drawing



Photometric data




General uniform lighting - DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI


Light Distribution Diagram - DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI

Essential SmartBright LED Downlight

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI



Life Expectancy Diagram - DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125SNI

