



Tornado T2

Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is de beste combinatie van hoog energierendement en extra compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 65 %	
Lampvoet	E27 [E27]		
Nominale levensduur	10.000 hr		
Schakelcyclus	10.000		
Nominale levensduur (uren)	10.000 hr		
Lamptype	Compact Fluorescent Integrated		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtstroom	1.320 lm	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Energieverbruik	20 W
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	463	Lampstroom (nom.)	150 mA
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	420	Opstarttijd (nom.)	0,3 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Arbeidsfactor	0.6
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (CRI)	82		
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee

Tornado T2

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	Spiraal
----------	---------

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,0 mg
------------------------	--------

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,5 mg
------------------------	--------

Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
-------------------------------	--------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6
-----------------------------	--------------------------------------

Volledige productnaam	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6
-----------------------	--------------------------------------

Full EOC	871016340517900
----------	-----------------

Bestelcode	40517900
------------	----------

Materiaalnr. (12NC)	929689114901
---------------------	--------------

Lokale code	TORN10Y20WE27
-------------	---------------


Numerator - Aantal per pak	1
----------------------------	---

EAN/UPC - product/behuizing	8710163405179
-----------------------------	---------------

Numerator - Dozen per buitendoos	6
----------------------------------	---

EAN/UPC - Case	8710163405186
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	116,0 mm	47 mm

