



# Economy Stick 6 000 h

## Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6

Lampe basse consommation d'entrée de gamme, non couverte et à longue durée de vie. Produit offrant la qualité Philips à un prix attractif

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	6 000 h
Nombre de cycles d'allumage	6 000
Durée de vie nominale (heures)	6 000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 100 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	18,0 W
Courant lampe (nom.)	130 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

## Economy Stick 6 000 h

### Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Stick

### Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.) 2,0 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 1,5 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 18 kWh

### Données du produit

Nom du produit de la commande Economy Stick 18W WW E27 220-240  
1PF/6

Nom de produit complet Economy Stick 18W WW E27 220-240  
1PF/6

Code EOC 871829121677300

Code de commande 21677300

Code 12NC 929689116901


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291216773

Conditionnement par carton 6

Codes EAN/UPC – Boîte 8718291216780

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6	36,0 mm	143 mm	48,4 mm

