



# Circolari 6 anni

## Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Lampade a risparmio energetico compatte di forma circolare con reattore elettronico integrato

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.700 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313
Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	24,0 W
Corrente lampada (Nom)	190 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

## Circolari 6 anni

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Circolare


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	5,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6
Nome completo prodotto	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Full EOC	871150031705610
Codice d'ordine	31705610
Codice materiale (12NC)	929689187201
Codice locale	TLE25E27CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500317056
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500317063

## Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6	17,5 mm	77,5 mm	227,2 mm

