



Softone Flame

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6

Almindelig lavenergilyskilde i varm beige farve

Advarsler og sikkerhed

- Hvis lyskilden knuses, vil det efter al sandsynlighed ikke påvirke dit helbred. Hvis en lyskilde knuses, skal lokalet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (gerne ved brug af handsker). Læg delene i en plastikpose, og indlever den på dit lokale genbrugscenter. Benyt ikke støvsuger.
- Kompakte fluorescerende lyskilder skal håndteres som specialaffald og skal indleveres på genbrugscentre af hensyn til genanvendelse. Den europæiske belysningsbranche har oprettet en infrastruktur, som er i stand til at håndtere genbrug af kviksølv, øvrige materialer, glas, m.v.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	10.000 t
Skiftecyklus	30.000
Nominel levetid (timer)	10.000 t
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Lysteknisk	
Lysstrøm	496 lm
Farvebetegnelse	Flamme
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	420
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	48 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	65 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Strømforbrug	11,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	80 mA
Opstartstid (nom.)	1,0 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	A55 [A 55 mm]
--------------	---------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,0 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,5 mg

Softone Flame

Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Det fulde produkt navn	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Full EOC	871829168209700
Ordrekode	68209700

Materialenr. (12NC)	929689198202
Lokal ordrekode	2055426381
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291682097
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291682103

Målskitse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	56 mm	109,0 mm	45,5 mm

