



Tornado T3

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

Tornado è contraddistinta da una luminosità straordinaria che fa apparire i colori più vividi. Consente di sostituire in modo semplice le lampade a incandescenza con wattaggio elevato.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	8.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	8.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	2.255 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromatica Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	32,0 W
Corrente lampada (Nom)	140 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0,95
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale

Tornado T3

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	32 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	872790087628400
Codice d'ordine	87628400
Codice materiale (12NC)	929689301301
Codice locale	MTOR8Y32
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900876284
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900876291

Disegno tecnico



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm

