

PHILIPS

Lampă de perete

CAMBRIDGE

negru

17478/42/PN



Ilumina i-vă automat intrarea

Aduce i aspectul vintage în exterior, cu acest felinar de perete negru cu aluminiu de la Philips. Sticla de calitate superioară și designul retro creează o atmosferă elegantă, care se potrivește perfect stilului dumneavoastră personal. Este inclus un senzor de lumină naturală, astfel încât felinarul să pornească automat noaptea.

Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i lămpile de perete pentru exterior

Potrivi i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezisten ă la apă IP44

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

Caracteristici speciale

- Ușor de setat pentru fiecare destina ie

Sim i i-vă bineveni i acasă cu lumină

- Func ie unică zi/noapte

Înfrumuseați-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alegeți stilul Heritage

Repere

Alege i lămpile de perete pentru exterior

Valorifica i la maximum spa iul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pere ii terasei.

Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

Ușor de setat Func ie unică zi/noapte



Mul umită func ie zi/noapte, această lampă pentru exterior se aprinde automat atunci când se întunecă. Folosește această func ie unică pentru serile de vară lungi sau din motive de siguran ă.

Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătă i aspectul grădinii sau al spa iului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambian a perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și func ionale, pentru a vă ajuta să valorifica i la maximum spa iul exterior în stilul dvs. propriu.

Alege i stilul Heritage

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să crea i aspectul spa iului exterior în stilul Heritage.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- Senzor de mișcare: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,560 kg
- Înăl time: 33,9 cm
- Lungime: 17 cm
- Lă time: 20,4 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Alimentare de la re ea: 230 V, 50 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44, protec ie împotriva obiectelor mai mari de 1 mm, protec ie împotriva stropirii cu apă
- Clasa de protec ie: I - împământat

- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696176818
- Greutate netă: 1,47 kg
- Greutate brută: 1,77 kg
- Înăl ıme: 28 cm
- Lungime: 18 cm
- Lă ıme: 22 cm
- Număr material (12NC): 915006003401



Data apariției: 2024-02-07
Versiune: 0.305

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com