

# PHILIPS

## 遥控器

智能配件

干电池式

IP20/塑料/黑色

适用于所有 WiZ 互联产品



6922341910647



## 无线控制，轻松操控

使用 Philips 智能 LED 遥控器一键控制灯光。该遥控器适用于所有 WiZ 产品，遥控范围为 15 米。即使没有 Wi-Fi 也可开灯或关灯、调亮或调暗房间内的灯光、设置夜灯，或设置多达四种常用灯光模式。

### 智能控制功能

- 快速轻松操控 WiZ 互联产品
- 控制范围达 15 米
- 控制整个房间。触发房间内的所有灯具
- 无需 Wi-Fi 即可操作



# 产品亮点

## 快速轻松操控



快速轻松操控 WiZ 灯具。只需按下按钮，即可打开/关闭灯具、调节亮度、选择 4 种喜爱的模式以及切换到夜灯模式。它适用于所有 WiZ 互联产品。

## 控制整个房间



遥控器与单个房间连接，可以触发该房间中的所有灯具。如果您想让它控制另一个房间的灯具，在应用程序中移动遥控器即可。

## 控制范围广泛



在有隔板 and 墙壁的一般室内环境中，控制范围可达 15 米。

## 无需 Wi-Fi 即可操作



遥控器可直接与 WiZ 灯具通信。即使您的 Wi-Fi 连接断开，它也能正常操作。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 配有电池: 是
- 控制距离: 15 m

## 功耗

- 电压: 3 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.057 kg
- 高度: 1.5 cm
- 长度: 13.5 cm
- 宽度: 3.8 cm

## 服务

- 质保: 2 年

## 技术规格

- 电池类型: LRO3 (AAA)
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341910647
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 13.2 cm
- 长度: 4.6 cm
- 宽度: 7.2 cm
- 材料编号 (12NC): 929002426839



发行日期: 2024-02-04  
版本: 0.332

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)