

PHILIPS

Lyspære (kan dimmes)

LED

4 W–25 W


E27

Flame

Dimming



8719514315495



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Brukervennlig smartbelysning for en mer praktisk hverdag

- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Høyne stemningen i hjemmet med ekstra varmhvitt lys som dimmes jevnt via app eller stemme til ønsket lysstyrkenivå.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Ja
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt pære
- Sokkel: E27
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 13,7 cm
- Bredder: 3,3 cm

Design og utseende

- Materiale: glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 20 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 62 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514315495
- EL nr: 871951431549500
- Produkttittel: LED classic 25W T32 E27 GOLD SP D SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 13,7 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315495
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 17,7 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredder: 7,5 cm
- Materialenummer (12NC): 929002983101



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.175

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com