

Adore Bathroom izgaismots spogulis

Hue White Ambiance
apgaismojums

Iebūvēta LED spuldze


Bluetooth vadība, izmantojot
lietotni

Ieklauts gaismmaiņa slēdzis
Dimmer switch

Pievienojet Hue Bridge papildu
funkcijām



8719514340992



Vienkāršs viedais apgaismojums

Izbaudiet patīkamus rītus un vakarus pie Adore izgaismotā
grimētavas spoguļa — liela un apaļa vannas istabas spoguļa, kas
apspīdēs telpu ar siltu vai vēsi baltu gaismu. Vadībai izmantojiet
Bluetooth tīklu vai komplektā ieklauto gaismmaiņa slēdzi Hue
Dimmer switch. Lai iegūtu vairāk viedu apgaismojuma funkciju,
izveidojot savienojumu ar Hue Bridge.

Komfortabla aptumšošana


- Viegla bezvadu vadība, savienojot pāri bezvadu gaismmaiņa slēdzi
un gaismekli

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni
- Gaismekļu vadība ar balsi*
- Radiet noskanu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem
- Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue
Bridge

Izceltie produkti

Aptumšošana bez uzstādīšanas



Izveidojiet savienojumu ar bezvadu gaismmaiņa slēdzi un izmantojiet bezvadu vadības režīmu Philips Hue gaismekļiem. Var ieslēgt un izslēgt gaismas, pārslēgt kādu no četriem gaismas režīmiem un aptumšot līdz vēlamajam spilgtumam. Uzstādīšana ir ātra, vienkārša un bez sarežģījumiem. Vienkārši savienojiet pāri slēdzi un gaismekli un novietojiet slēdzi jebkurā vietā mājās. Lūk, tik vienkārši!

Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni



Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs varat vadīt Hue viedās gaismas vienā mājokļa telpā. Pievienojiet līdz 10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*



Philips Hue darbojas, izmantojot Amazon Alexa un Google Assistant, ja ir izveidots savienojums pāri ar saderīgu Google Nest vai Amazon Echo ierīci. Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā vai tikai vienu gaismekli.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā dažādus siltas un vēsas baltās gaismas tonus. Izmantojot pilnīgas aptumšošanas iespēju no spilgtas gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat pielāgot ideālu apgaismojuma toni un spilgtuma līmeni jūsu ikdienas vajadzībām.

Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu ikdienas aktivitātēm



Atvieglojiet savu ikdienu un padariet to patīkamu ar četriem iestatītiem gaismas režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti jūsu dienas uzdevumiem: enerģijai, uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam efektam. Divi vēso tonu režīmi enerģijai un uzmanībai palīdz no rīta pamosties vai koncentrēties, savukārt silto tonu režīmi atslābinošam efektam un lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un atslābināt prātu.

Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Ar Hue Bridge ir pieejamas funkcijas, kas viedo apgaismojumu padara vēl viedāku — attāla vadība, balss vadība, automatizēts apgaismojums un vēl daudz citas funkcijas. Pievienojiet savām ierīcēm Hue Bridge, lai izmantotu drošas un uzticamas tehnoloģijas un daudz noderīgu funkciju. Izmantojot Hue Bridge, iegūsiet iepriekš vēl nepieredzētu nepārspējamu viedo apgaismojumu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Vannas istaba
- Stils: Moderns
- Tips: Sienas lampa
- Acu komforts: Jā

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 5,440 kg
- Augstums: 5,1 cm
- Garums: 56 cm
- Platums: 56 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Lūmenu atdeve pie 4000K: 2 550 lm
- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalenti standarta spuldzei ar jaudu: 204 W
- Spuldzes tehnoloģija: 24 V
- Gaismas krāsa: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 22 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 32 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II — dubulta izolācija
- Gaismas avota aizvietojamība: Speciālistam nomaināms LED gaismas avots
- Vadības mehānismu aizvietojamība: Vadības mehānismu drīkst nomainīt speciālists
- Lūmenu atdeve pie 2700K: 2 400 lm

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Philips Hue App: Android 15 un jaunākas versijas, Android 10.0 un jaunākas versijas

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514340992
- Neto svars: 0,96 kg
- Bruto svars: 7,24 kg
- Augstums: 620 mm
- Garums: 620 mm
- Platums: 165 mm
- Materiāla numurs (12NC):
929003056801



Izlaides datums:
2023-12-01
Versija: 0.436

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktais, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un nevieno izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes.

www.lighting.philips.com