

PHILIPS

Deckenleuchte

Deckenventilator mit LED-
Beleuchtung

Bliss

Schwarz



8719514408517



Eine Lichtquelle, ein Schalter, drei Lichteinstellungen

Mit dem einziehbaren Deckenventilator mit Philips LED-Leuchte (inkl. Fernbedienung) kombinierst du anpassbares Licht mit einem angenehmen Luftstrom. Die transparenten Ventilatorflügel klappen sich bei Nichtgebrauch ein. Dank der drei SceneSwitch Lichteinstellungen lässt sich in jedem Raum die perfekte Atmosphäre schaffen.

Einfach in der Handhabung

- Einziehbarer Deckenventilator mit transparenten Flügeln
- Einfache Installation, sichere Verwendung
- Leistungsstarke, zuverlässige Leistung
- Ganzjähriger Einsatz
- Genieße eine angenehme Brise
- Praktische Timer

Umgebungslichteffekt

- Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Hochwertige Qualität

- Leiser Motor

Besonderheiten

Einziehbarer Deckenventilator mit transparenten Flügeln

Nie wieder rotierende Schatten an der Decke! Dieser Ventilator hat transparente Flügel, die sich in die Leuchte einklappen lassen, wenn sie nicht gebraucht werden.

Einfache Installation, sichere Verwendung

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat strenge Sicherheitstests bestanden. Neben anderen wichtigen Sicherheitsmerkmalen verfügt er über Fallschutzschrauben und ein robustes Design.

Leistungsstarke, zuverlässige Leistung

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte gewährleistet eine leistungsstarke Luftzirkulation und funktioniert über einen langen Zeitraum gleichbleibend zuverlässig. Er kann als Einzelgerät oder für eine schnellere Klimatisierung mit Klimaanlage verwendet werden.

Ganzjähriger Einsatz

Mit Betriebsarten für Sommer und Winter erhältst du die besten Einstellungen, um die Luft das ganze Jahr über effizient im Raum zirkulieren zu lassen.

Genieße eine angenehme Brise

Mit der Natural Breeze-Funktion, die dynamische Geschwindigkeitseinstellungen für den Lüfter bietet, bringst du eine frische Brise in jeden Raum deines Hauses.

Praktische Timer

Wähle aus zwei verschiedenen Timern aus, um Dein Licht nach einer bestimmten Zeit auszuschalten – und steuere sie mit der Fernbedienung.

Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte spendet ein kraftvoll helles und dennoch komfortables Licht für Dein Zuhause. Du kannst ihn mit der Fernbedienung oder über einen Wandschalter steuern.

Leiser Motor

Der einziehbare Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte hat einen leisen Motor, der die Luft im Raum ohne laute Geräusche zirkulieren lässt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 290 mA
- Lichtausbeute: 128 lm/W

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 7.2 kg
- Höhe: 41.8 cm
- Länge: 51 cm
- Breite: 51 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 510 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4500
- Lichtfarbe: 2700/5500/4000
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 28+35
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514408517
- Nettogewicht: 7.2 kg
- Bruttogewicht: 10.75 kg
- Höhe: 30 cm
- Länge: 55.3 cm
- Breite: 55.3 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003184501



Ausstellungsdatum:
2024-02-02
Version: 0.325

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.