

PHILIPS

Āra gaismekļi

Ārpus telpu gaismekļi


Doris

Balts

Griestu lampa



8719514417939



Izveidojiet savu stilu ar gaismu

Antracīta krāsas lampa Philips Oslo jūsu sienai piešķirs modernu izskatu. Šis stilīgais gaismeklis izstaros augstas kvalitātes un siltu gaismu tieši ieejas virzienā.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP54 – izmantošanai ārā

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

Izceltie produkti

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 15 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.


Augstas kvalitātes materiāls

Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgzinīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgzinīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP54 – izmantošanai ārā

Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP54, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputeķļu: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- saderīgs ar visiem reostatiem: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Nē
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Ūdensizturīgs: Jā
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,26 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 22 cm
- Platums: 22 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 640
- Gaismas krāsa: 4000
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- IP kods: IP54
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514417939
- Neto svars: 0,26 kg
- Bruto svars: 0,53 kg
- Augstums: 28 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 28 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003191101



Izlaides datums:
2024-02-07
Versija: 0.207

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com