



# Maxos Fusion

## LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL512Z [Maxos fusion Acc.]
Valeur ajoutée	Premium
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 137 mm
Largeur totale	63 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 63 x 1137 mm
Matériaux	Acier

# Maxos Fusion

## Approbation et application

Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Garantie	5 ans
Conforme à RoHS	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	LL512Z CD WH
-------------------------------	--------------

Nom de produit complet	LL512Z CD WH
Code EOC	871869637464199
Code de commande	37464199
Code 12NC	910925864240
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,930 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374641
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696383582

## Schéma dimensionnel

