



Maxos fusion

LL523Z CD WH

LL523Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Service Tag	Ja	Gesamte Länge	2.275 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	63 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	42 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 2275 mm
		Material	Stahl
		Schutzart (IP)	-
		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		Zubehörfarbe	Weiß
		Nettogewicht (Stück)	1,890 kg
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	- V	Entflammbarkeitszeichen	Zur Befestigung an normal entflammaren Oberflächen (F-Zeichen)
Netzfrequenz	- Hz	CE-Zeichen	Ja
IEC-Schutzklasse	-		
Mechanik und Gehäuse			
Gehäusematerial	Stahl		
Befestigungsmaterial	Edelstahl		
Gehäusefarbe	Weiß		

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL523Z CD WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL523Z CD WH
Gesamt-Produktcode	871869637467299
Bestellcode	37467299
Material-Nr. (12NC)	910925864243

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374672
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383612
Produktfamiliencode	LL523Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

