



CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, Accessory

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 80 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		IEC-Schutzklasse	
Portfolio	Better		-
Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse	
Eingangsspannung	450 V	Gesamte Länge	1.325 mm
		Gesamte Breite	30 mm
		Gesamte Höhe	18 mm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	18 x 30 x 1325 mm
Material	PVC
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	-
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg

Genehmigung und Anwendung


CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktinformationen

Bestell-Produktname	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
---------------------	-----------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs
Gesamt-Produktcode	872016975519299
Bestellcode	75519299
Material-Nr. (12NC)	911401816987
Anzahl pro Verpackung	10
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169755192
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169754522

Abmessungsskizzen



WT120Z
TW-3x2.5-L1500

