



SlimBlend Gen2

RC330Z SMB W60L60

SlimBlend Gen2, Accessory, Blanc

Les bureaux recherchent un éclairage performant qui améliore la performance, le confort, le bien-être et la durabilité. C'est pourquoi les solutions de « surface de lumière », qui offrent une excellente qualité de lumière avec une fonctionnalité et une connectivité excellentes, sont si demandées. Comme Philips SlimBlend Gen2, une famille complète de luminaires fins conçus pour améliorer le bien-être et la circularité. Les luminaires SlimBlend Gen2 offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et de réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix réellement circulaire et écologique. Mais c'est grâce à la lumière de haute qualité que les luminaires SlimBlend Gen2 se démarquent vraiment. L'optique spéciale Micro Hexagonal Optics (MXO) offre un confort sans éblouissement et apporte des étincelles à la lumière homogène, créant une surface de lumière vivante qui améliore les intérieurs et offre une conformité complète aux normes d'éclairage de bureau. SlimBlend Gen2 est une solution minimaliste avec des spécifications d'éclairage supérieures associées à une connectivité de premier ordre utilisant Interact Pro, le tout avec une approche durable de l'éclairage de bureau haute performance.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Valeur ajoutée	Premium	Longueur totale	612 mm
Fonctionnement et électricité		Largeur totale	612 mm
Tension d'entrée	- V	Hauteur totale	51,6 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	52 x 612 x 612 mm
Classe de protection CEI	-	Matériaux	Aluminium
		Indice de protection	-
		Protection contre les chocs mécaniques	-

SlimBlend Gen2

Couleur des accessoires	Blanc
Angle	-
Poids net (pièce)	1,350 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC330Z SMB W60L60
Nom de produit complet	RC330Z SMB W60L60

Code EOC	871951495877799
Code de commande	8719514958777
Code 12NC	911401878984
Code de commande local	8719514958777
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514958777
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514958838

