



# Actinic BL PL-S/PL-L

## PL-L 36W/10/4P 1CT/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	2G11
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	11.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (nom.)	215
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	15 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	20 %

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	36 W
Lampenstrom (Nom)	0,435 A
Spannung (Nom)	106 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	2xT16


Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	2,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg

# Actinic BL PL-S/PL-L

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8,5 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Insect PL-L 36W /10
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-L 36W/10/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150026481740
Bestellcode	26481740


Material-Nr. (12NC)	927903421007
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	104,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500264817
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500264824

## Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

