



MASTER PL-L 4 Pin

55 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.) 4000 K	
Цоколь	2G11	Коэффициент цветопередачи (CRI) 82	
Номинальный срок службы	15 000 часов		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Энергопотребление	55,0 B
Светоотдача	4 800 лм	Ток лампы (ном.)	0,525 A
Эффективность (номинальная) (ном.)	87 лм/В		
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)		

MASTER PL-L 4 Pin

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	61 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	55 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent
Полное название продукта	55 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent


Полный код продукта	871150061542841
Код заказа	927908708472
Материал № (12NC)	927908708472
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	134,000 g
EAN/UPC — продукт/короб	8711500615428
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500615527

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
55 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 Pin

