



MASTER TL5 Dairesel



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	2GX13
Nominal kullanım ömrü	12.000 h
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	841 [CCT of 4100K]
Işık Akısı	4.210 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76 lm/W
Renk Türlü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türlü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	81
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	55,7 W

Lamba Akımı (Nom)	0,550 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	C-T5
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	56 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423623


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	55 W 2GX13 Cool white T5 Circular fluorescent

MASTER TL5 Dairesel

Tam ürün adı	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
Tam ürün kodu	871150064251625
Sipariş kodu	64251625
Malzeme No. (12NC)	927965784013
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,110 kg


EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500642516
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8711500642523

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
55 W 2GX13 Cool white T5	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
Circular fluorescent						

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Kullanım Ömrü




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL5 Dairesel

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

