



TL Mini Standard



TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5	Consommation électrique	7,1 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,145 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h	Tension (nom.)	56 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	380 lm	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	51 lm/W	Forme de la lampe	T5
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Approbation et application	
Coordonnée chromatique X	0,38	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique Y	0,38	Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	59	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

TL Mini Standard

Numéro d'enregistrement EPREL	423491
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Code EOC	871150070473327
Code de commande	70473327
Code 12NC	928001003318


Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	27,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500704733
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500718440

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX

