



TL-D Standard Colours

36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dapat diredupkan	Ya
Nominal masa pakai	13.000 jam		
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam		
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	33-640	Bentuk Bohlam	T8
Flux Cahaya	2.850 lm		
Penandaan Warna	Cool White (CW)		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4100 K		
Indeks renderasi warna (CRI)	63		
Pengoperasian dan Kelistrikan		Penyetujuan dan Aplikasi	
Konsumsi Daya	36,0 W	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	5,0 mg
Arus Lampu (Nom)	0,440 A	Penggunaan Energi kWh/1000 h	43 kWh
Tegangan (Nom)	103 V		
		Data Produk	
		Nama produk pesanan	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
		Nama lengkap produk	36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
		Kode produk lengkap	871150070270801
		Kode urutan	928048503382
		No. Material (12NC)	928048503382
		Numerator - Jumlah Per Pak	1

TL-D Standard Colours

Berat Bersih (Bagian)	0,140 kg
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500702708
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25


EAN/UPC - Kantung	8711500727657
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
36 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Lifetime




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

TL-D Standard Colours

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

