



MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		111 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	79	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	2.800 lm	Kolbenform	T8
Lichtfarbe	Lebensmittel	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (Nom)	48 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3800 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	69 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	74	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Systemleistung	58,5 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
Lampenstrom (Nom)	0,670 A		

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Gesamt-Produktcode	871150070623240
Bestellcode	70623240
Material-Nr. (12NC)	928049002043
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	167,000 g


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500706232
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500613165

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Lebensdauer




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

