



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	111 V	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage		Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Code couleur	79	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	2 800 lm	Forme de la lampe	T8
Efficacité lumineuse (nominale)	48 lm/W	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Industrie alimentaire	Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	69 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	74	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Consommation électrique	58,5 W	Nom de produit complet	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
Courant lampe (nom.)	0,670 A	Code EOC	871150070623240

MASTER TL-D special commerce

Code de commande	70623240
Code 12NC	928049002043
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	167,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500706232


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500613165

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Durée de vie




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D special commerce

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

