



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27	Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Schaltzyklus	1.350	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	75 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Dimmbar	Nein
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad		
Lichtstrom	4.500 lm		
Lichtstärke (Nom)	13.500 cd		
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,371		

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473305

Produktinformationen

Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
---------------------	---------------------------------------



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829165167300
Bestellcode	65167300
Material-Nr. (12NC)	928053000630
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,225 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651673
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291651680

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

