



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 50W E27

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	3.700 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	0,540
Farbkoordinate Y (nom.)	0,420
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	52,0 W
Spannung (Nom)	85 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	9,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	9,8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	52 kWh

MASTER SON PIA Plus

EPREL Registrierungsnummer	473313
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Gesamt-Produktcode	871829118038800
Bestellcode	18038800
Material-Nr. (12NC)	928061109835


Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,051 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291180388
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718291180395

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71 mm	156 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 50W E27

MASTER SON PIA Plus

Lebensdauer



LDLE_SON-PIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

