



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	16.100 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	107 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Bogenlänge O (Nom)	10 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	150,0 W
Spannung (Nom)	97 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	13 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	150 kWh

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

EPREL Registrierungsnummer	473331
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
Gesamt-Produktcode	871869659675300
Bestellcode	59675300
Material-Nr. (12NC)	928082519230


Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696596753
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696596760

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

