



# MASTERColour CDM-R111



## CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Socket	GX8.5		4200 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	93
Schaltzyklus	800	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	1.300 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Systemleistung	39,1 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	1.300 lm	Spannung (Nom)	86 V
Lichtstärke (Nom)	7.350 cd		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	0,371	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate Y (nom.)	0,366		
		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenausführung	Reflektor

# MASTERC colour CDM-R111

Kolbenform	R111
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473358
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT


Gesamtbezeichnung des Produkts	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6
Gesamt-Produktcode	871150021387710
Bestellcode	21387710
Material-Nr. (12NC)	928096505330
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500213877
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500213884

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

# MASTERC colour CDM-R111

## Lebensdauer



LDLE\_CDM-R111\_35W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D  
1CT

