



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (Nom)	14.000 cd
Nennlichtausbeute (Nom)	70 lm/W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434

Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	86 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


MASTERColour CDM-R Elite

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473365
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930
	E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829124188100
Bestellcode	24188100
Material-Nr. (12NC)	928109400630
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,220 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241881
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241898



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

