



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		3000 K
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	92	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80 %	
Nombre de cycles d'allumage	1 350	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Fonctionnement et électricité		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Consommation électrique	73,2 W	
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	86 V	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)	Commandes et gradation		
Flux lumineux	4 500 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Intensité lumineuse (nom.)	14 000 cd	Mécanique et boîtier		
Efficacité lumineuse (nominale)	70 lm/W	Finition ampoule	Transparent	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)			
Coordonnée chromatique X	0,434			
Coordonnée chromatique Y	0,398			

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473365
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Code EOC	871829124188100
Code de commande	24188100
Code 12NC	928109400630
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,220 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241881
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241898

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

