



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	E40		110 V
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtregelung und Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)	Dimmbar	Nein
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]	Kolbenausführung	Klar
Nennlichtausbeute (Nom)	149 lm/W	Kolbenform	T46
Farbkoordinate X (Nom)	0,530	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,428	Quecksilbergehalt (Nom)	18,9 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	663 kWh
Bogenlänge O (Nom)	126 mm	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Systemleistung	603 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Gesamt-Produktcode	871150019742915
Bestellcode	19742915
Material-Nr. (12NC)	928158409227
Lokaler Bestellcode	1100602
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,177 kg



EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500197429
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500197436

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lebensdauer





LDLE_SON-TPIA_0004-Life expectancy diagram

LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer



LDLE_SON-TPIA_600W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

