



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogenendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G8.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstrom	7.450 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	102 lm/W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,371

Farbkoordinate Y (nom.)	0,366
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Bogenlänge O (Nom)	7,75 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	73,2 W
Spannung (Nom)	88 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTERC colour CDM-TC Elite

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T14

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473275

Produktinformationen

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
---------------------	---------------------------------------



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
Gesamt-Produktcode	871829116368800
Bestellcode	16368800
Material-Nr. (12NC)	928193905131
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,009 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291163688
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291163695

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

