



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35W/930 erlaubt

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)	
Socket	GX8.5		0,398
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	1.050	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	1.750 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Systemleistung	39,1 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	1.750 lm	Spannung (Nom)	89 V
Lichtstärke (Nom)	4.500 cd	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (Nom)	46 lm/W	Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0.434		

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473281

Produktinformationen

Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
---------------------	--



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Gesamt-Produktcode	871829168952200
Bestellcode	68952200
Material-Nr. (12NC)	928195505330
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	96,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291689522
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291689539

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

