



# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	20 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	124 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	65 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Linéaire

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Nom de produit complet	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Code EOC	871869652253000



Code de commande	52253000
Code 12NC	929001186102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696522530
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696522547

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

## Données photométriques



## Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



## Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

## Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

## Lampes CorePro LEDlinear R7S

