



# Foco para fiestas

## 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	10,950 hora(s)
Ciclo del interruptor	10,000
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	Green
Designación de color	Verde
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	-
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	13.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s

Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V
Tipo UL	Sí

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	65 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	N/A

# Foco para fiestas


Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	13.5PAR38/PER/ GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Nombre del producto completo	13.5PAR38/PER/ GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF



Código del pedido	929001306763
N.º de material (12NC)	929001306763
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568283
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677568288

## Plano de dimensiones



Product	D	C
13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF	122 mm	132 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Accent Lighting Spots - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

## Foco para fiestas

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Life Expectancy Diagram - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

