



Foco para fiestas

13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nominal)		120 V
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Tipo UL	Si	
Vida útil nominal	10,950 hora(s)	Temperatura		
Ciclo del interruptor	10,000	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C	
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)	T° estuche máxima (nominal)	65 °C	
Lighting Technology	LED	Controles y atenuación		
Información técnica sobre la luz		Regulable	No	
Código de color	Green	Mecánica y carcasa		
Designación de color	Verde	Acabado de la luz	Blanco	
Consistencia de color	< 6	Material del foco	Cristal	
Índice de producción de color (IRC)	-	Forma del foco	PAR38	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación		
Operación y aspectos eléctricos		Apto para iluminación acentuada	Si	
Frecuencia de línea	60 Hz	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si	
Frecuencia de entrada	60 Hz	EyeComfort	Si	
Consumo de energía	13.5 W	Cumple con el T20	N/A	
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA	Innovaciones en LED	EyeComfort	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s			
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s			
Factor de potencia (fracción)	0.5			

Foco para fiestas

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas Yes

Información del producto

Nombre del producto del pedido	13.5PAR38/PER/ GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Nombre del producto completo	13.5PAR38/PER/ GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF
Código del pedido	929001306763



N.º de material (12NC)	929001306763
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.350 kg
EAN/UPC: producto/caja	046677568283
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677568288

Plano de dimensiones



Product	D	C
13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF	122 mm	132 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Accent Lighting Spots - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW 3/1PF

Foco para fiestas

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 13.5PAR38/PER/GREEN/G/E26/ND/ULW
3/IPF

Life Expectancy Diagram

