



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	E14	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50.000	Systemleistung	1,7 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	15 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtstrom	150 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W	Temperatur	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Mechanik und Gehäuse	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Kolbenausführung	Matt
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4	Kolbenform	T25
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0		

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391879
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja

Anwendungsbedingungen


ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
---------------------	------------------------------------



Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

